



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313300 200
GTIN	4019208023694
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Brušena dosjedna površina, **brunirana**.

Nestupnjavana, za tokarenje za posebne stezne \emptyset . **Fino glodana** nalijegajuća površina, brunirano.

Upotreba:

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za prihvat na kaljene osnovne čeljusti. Za postupak stezanja nepravilno oblikovanih ili već obrađenih obradaka, koje se ne smije oštetiti. Čeljusti se u tu svrhu izrađuje prema obliku obratka.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmi stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

Nasadne čeljusti od aluminija, **na upit**.

Tehnički opis

Duljina kraka A	20 mm
Duljina D (L)	105 mm
Visina H	40 mm
za tip glave	200 mm
Širina utora D	10 mm
Razmak između provrta b	40 mm
Širina B	22 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom