

**PENTACUT 17 N-NP umetci za rezanje desni, IC1008, Širina utora w / veličina ploče: 3/17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273958 3/17
GTIN	7291075389685
Razred artikla	26K

Opis**Upotreba:**

Svestrani sustav za obradu malih komponenti. Za odrezivanje i ubadanje, ubodno tokarenje, narezivanje navoja i obrnuto tokarenje.

Za ubadanje i ubodno okretanje. S mekanim rezom.

Odgovara:

Držać za tokarenje br. 273950 – 273951.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,8 mm
Širina utora w	3 mm
Dubina utora t_{maks}	4 mm
RETOL	0,02 mm

CUTDIA	32 mm
Posmak f ubodno tokarenje	0,05 - 0,19 mm/okr
Posmak f ubadanje	0,05 - 0,11 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 3,1 mm
Seriya	PENTACUT
Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	3,1 mm
Dubina reza $a_{p \text{ min}}$	0,05 mm
Oznaka proizvođača	PENTA 17-300NP08RS IC1008
Broj zamjena/oštrica	5
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	NP
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 150 m/min
Vrsta	IC1008
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje