

**PENTACUT 24N-J/34N-J rezni nastavci, IC908, Širina utora w / veličina ploče:
1,5/34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273937 1,5/34
GTIN	7291075326505
Razred artikla	26K

Opis**Izvedba:**

Pozitivno oblikovanje čestica. S mekanim rezom. Niski do srednji posmaci.

Upotreba:

Prvi izbor za preciznu obradu. Moguće je odrezivanje. Prikladno i za prekinute rezove.

Odgovara:

Držać za tokarenje br. 273924 – 273925.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,2 mm
Širina utora w	1,5 mm
Tolerancija širine utora w	0,02 mm
Dubina utora t_{maks}	8,5 mm

Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
Tolerancija kutnog radijusa R	0,02 mm
Veličina ploče Ø d	34 mm
Seriya	PENTACUT
Oznaka proizvođača	PENTA 34N150J015 IC908
Broj zamjena/oštrica	5
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	J
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC908
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje