

**Pričvrсни vijak za tvrde i mekane nasadne čeljusti, za tip glave: 160/200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313420 160/200
GTIN	4019208055602
Razred artikla	33R

**Opis****Upotreba:**

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se podešavaju na željeni promjer. Ova racionalizacija nije potrebna samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.

**Odgovara:**

Nasadne čeljusti 313210, 313250, 3133220, 313300 i 313310.

**Tehnički opis**

Navoji	M8×1
za tip glave	160 / 200
Duljina	20 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Vijak

