

Pričvrtni vijak za tvrde i mekane nasadne čeljusti, za tip glave: 315



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313420 315
GTIN	4019208056401
Razred artikla	33R

Opis

Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se podešavaju na željeni promjer. Ova racionalizacija nije potrebna samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.

Odgovara:

Nasadne čeljusti 313210, 313250, 3133220, 313300 i 313310.

Tehnički opis

za tip glave	315
Navoji	M12×1,5
Duljina	35 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Vijak

