


Garant**ER stezna matica High Speed, za ER: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309610 16
GTIN	4045197291974
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i **povećanu silu stezanja** te veliku otpornost na trošenje i koroziju. **Mit Sechskant** SW 25.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

za ER	16 mm
maksimalni stezni moment	80 Nm
Ukupna duljina	18 mm

Navoji	M22×1,5
Vanjski Ø D	28 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------