

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 40/10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215615 40/10
GTIN	4045197409997
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,45** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora namjestiti.

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219827 (6IP; 0,45 Nm)

Ø reza D_c	40 mm
Ø D_2	28,7 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Broj oštrica Z	10
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm
Interpolacija a_p	0,8 mm
Interpolacija Ø D_{min}	78 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,31 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	36,85 mm
Serija	Softcut®
Ø D_3	38 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219827
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,45 Nm	211750 0,45

