

Garant**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / Zeff: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom podjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage. Odgovarajuće okretne pločice APMT 0602..**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,45** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora namjestiti. **Ne koristiti za uranjanje i ukapanje!**

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	22,5 mm
Ø reza D _c	16 mm
Ø drške D _s h6	16 mm
Duljina izboja L ₁	32 mm
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	2

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 0602..
Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Serija	Softcut®
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219827
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,45 Nm	211750 0,45