

HOLEX**Pomično mjerilo, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415184 200
GTIN	4045197479815
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerne površine **kromirane, bez odsjaja**, s crnom skalom izrazitog kontrasta. Mjerne površine lepane. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 200 mm
Kalibriranje	A1
Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano
Očitavanje	0,05 mm
Duljina kraka	60 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno

Vrsta proizvoda

Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

021000 200

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

021010 200