


**Mjerni satovi zaštićeni od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 0,8/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Razred artikla	46C

**Opis****Izvedba:**

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, sigurnosni mjerni satovi, sa slobodnim hodom. Ekstremno lagana, čvrsta konstrukcija zaštićena od prašine. Ø stezne drške 8 mm h6.

Vrhunska točnost postiže se kombiniranim prijenosom preko poluge i zupčanika.

**Tehnički opis**

Snaga mjerenja	0,8 - 1,2 N
Kalibriranje	C1
Ø kućišta	58 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	0,8 mm
Fini podizaj	7 mm
Standard	DIN 878

Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	7 $\mu$ m
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 3 mm	023000 3
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Staklo mjernog sata tip 58	432010 58
----------------------------	-----------