




Univerzalna stega za brušenje i kontrolu bez vretena, širina čeljusti A: 65mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363650 65
GTIN	4045197313614
Razred artikla	38F

Opis

Izvedba:

· Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.

Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).

Pomičnu čeljust moguće namjestiti rukom na obradak i stegnuti. **Pomična čeljust podiže se samostalno s obratka kod otpuštanja.**

Funkcija:

Potezni sustav – pokretnu čeljust se povlači prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Točnost:

Unutar **0,003 mm** / 100 mm (sistemska točnost).

Tehnički opis

Ukupna duljina a	230 mm
Težina	4,3 kg
maksimalni područje stezanja b	130 mm
Širina čeljusti A	65 mm
Visina čeljusti C	37 mm
Ukupna širina B	65 mm

Vrsta proizvoda

Kontrolni škripac