


**Univerzalna stega za brušenje i kontrolu bez vretena, širina čeljusti A: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363650 100
GTIN	4045197313621
Razred artikla	38F

Opis**Izvedba:**

· **Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.**

Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).

Pomičnu čeljust moguće namjestiti rukom na obradak i stegnuti. **Pomična čeljust podiže se samostalno s obratka kod otpuštanja.**

Funkcija:

Potezni sustav – pokretnu čeljust se povlači prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Točnost:

Unutar **0,003 mm** / 100 mm (sistemska točnost).

Tehnički opis

maksimalni područje stezanja b	160 mm
Ukupna duljina a	270 mm
Težina	9,5 kg
Širina čeljusti A	100 mm
Visina čeljusti C	40 mm
Ukupna širina B	100 mm

Vrsta proizvoda

Kontrolni škipac