



Precizni unut. mjer. uređaj od tvrd. metala bez mjernog sata SU, mjerno područje: 280-510mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretnan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držac mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala **od tvrdog metala**.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	1,5 μ m
---	-------------

Dubina mjerenja	400 mm
Broj mjernih klinova	7
Mjerno područje	280 - 510 mm
Broj mjernih ploča	4
Širina ploče za centriranje	156 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 800 mm	023210 800
---	------------

Pribor

Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Produžetak za mjerne dubine duljina 750 mm	435142 750
Produžetak za mjerne dubine duljina 500 mm	435142 500
Produžetak za mjerne dubine duljina 1500 mm	435142 1500
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Produžetak za mjerne dubine duljina 250 mm	435142 250
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 290 mm	484030 290
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Produžetak za mjerne dubine duljina 2000 mm	435142 2000

Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Produžetak za mjerne dubine duljina 1000 mm	435142 1000