

**Garant**
**Glodača glava za ukapanje 93°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/3mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

### Upotreba:

Za sprječavanje zaglavlivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

## Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VCG. 2205
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	42 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	47 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Broj oštrica Z	3
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	5,3 stupanj

Interpolacija $a_p$	8 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	78 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800