

Garant**Glodača glava za ukapanje 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211851 16/2
GTIN	4045197502155
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

Napomena:

GARANTmoment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm) VDGT 11T2..
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Ø reza D _c	16 mm
Prihvatni navoj M	M8
Broj oštrica Z	2
Interpolacija a _p	3,5 mm
Interpolacija Ø D _{min}	30 mm

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	12,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Kut uranjanja α_{maks}	6,9 stupanj
$\varnothing D_3$	14 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219801
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9