



Precizni mjerni uređaji za provrte bez prec. mjernog sata Vario SV HM, mjerno područje: 160-430mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, temelji se na **izvedbi Schwenk. Schwenk Vario SV** je modularni sustav koji pomoću izmjenjivih mjernih glava pokriva vel. mjerne opsege. **S mjernim ticalima od tvrdog metala.** Mjerni opseg se može proširiti do Ø 800 mm.

Dio isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje **bez** uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

Tehnički opis

Mjerno područje	160 - 430 mm
Broj mjernih glava	1
Dubina mjerenja	180 mm
Broj mjernih ploča	4
Broj mjernih klinova	7

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

Kalibriranje Precizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 800 mm	023210 800
---	------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 290 mm	484030 290
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 275 mm	484030 275
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm	484030 175
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 180 mm	484030 180
Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Induktivni mjerni sat Extrames tip 2001	434670 2001
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 225 mm	484030 225