

Garant**Glodača glava za ukapanje 93°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

Upotreba:

Za sprječavanje zaglavlivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

Napomena:

GARANTmoment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Prihvatni navoj M	M12
Ø reza D _c	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T2..
Broj oštrica Z	3
Interpolacija a _p	3,5 mm

Kut uranjanja α_{maks}	4,01 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	21,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219801
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9