

**Garant**
**Glodača glava za ukapanje 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

## Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Ø reza $D_c$	16 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	80 mm
Duljina izboja $L_1$	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T2..
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,4 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	6,9 stupanj
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	30 mm
Interpolacija $a_p$	3,5 mm
Ø $D_3$	14 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219801