



Garnitura preciznih mjernih uređaja za provrte, čelična, bez mjernog sata SU, mjerno područje: 50-160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435060 50-160
GTIN	2050001048011
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretnan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držać mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte, fiksna mjerna ticala **od čelika**.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

Dubina mjerenja	180 - 230 mm
-----------------	--------------

Broj uređaja za fino mjerenje	2
Broj mjernih klinova	18
Mjerno područje	50 - 160 mm
Broj mjernih ploča	7
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 µm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S9
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Induktivni mjerni sat Extrames tip 2001	434670 2001
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 125 mm	484030 125
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Čelično ticalo tip 16	434900 16