

Garant**Glodača glava za ukapanje 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 7IP.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T2..
Ukupna duljina L_{ukupno}	85 mm
Duljina izboja L_1	35 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
Ø reza D_c	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	38 mm
Interpolacija a_p	3,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	5,23 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	16,4 mm

Ø D ₃	18 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219801