

Garant
Glodača glava za ukapanje 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T2..
Duljina izboja L_1	35 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	90 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
Ø reza D_c	25 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija Ø D_{min}	48 mm
Kut uranjanja α_{maks}	4,01 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	21,4 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm

Interpolacija a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219801