



Dvostrana stolna brusilica DS,400 V, tip: DS12/250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Motor s **veoma mirnim radom** osigurava dugi vijek trajanja i u **trajnom pogonu**. **Isporuka bez brusnih ploča.**

Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	DS12/250
maksimalan broj okretaja	1450 min ⁻¹
Prihvat snaga	730 W
Težina	47 kg
Širina brusne ploče T	32 mm
Ø provrta brusne ploče H	51 mm
Ø brusne ploče D	250 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Dvostruka brusilica

Pribor

Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596400 EK60
Postolje stroja prikladno za stroj DS12	077513 DS12
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK36	596510 NK36
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596400 NK60
Stol za odlaganje alata, lijevi tip AT1	077519 AT1
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596510 EK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596220 EK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596350 NK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596400 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596220 EK80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596220 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596510 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596350 EK60
Štitnik za oči za br. 077502 tip DS1	077509 DS1
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596350 EK80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596510 EK80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596220 NK60
Stol za odlaganje alata, desni tip AT1	077525 AT1
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800	596350 C800
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596350 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596510 NK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK36	596350 NK36