

Garant**Glodača glava za skošenja, s provrtom, kut γ : 75stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215700 75
GTIN	4045197410542
Razred artikla	210

Opis

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice za skošenja: Br. 215720, 215724, 215728, 215744, 215758. Korištenjem drugih izmjenjivih reznih pločica mogu proizaći ograničenja u izdržljivosti i kvaliteti površine. GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 15IP.

Tehnički opis

Kut γ	75 stupanj
izvediva visina skošenja h	29,5 mm
najveći $\varnothing d_1$	50,7 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1604..
izvediva širina skošenja b	8 mm
izvediva dubina skošenja l	30 mm
Najmanji $\varnothing D$	35 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	60 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Posmak zuba pri h_{max}	0,11 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219811
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 5,0Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 15IP	674252 15IP