

Mahr**Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično, tip: 1300MA****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Induktivno ticalo za mjerenje duljine, kompatibilno za korištenje s Tessa mostom. Vrlo robustan, na kugličnim ležajevima i zaštićen od EMC utjecaja legurom nikla i željeza. Vrlo visoka linearnost na cijelom mjernom području.

Vakuumsko podizanje.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

Zbog utičnog spoja izravno s ticalom – idealan za mjerne uređaje.

Dio isporuke:

Uključuje upute za korištenje, priključni kabel (2,5m).

Dodatni pribor:

Opruge za konstantnu mjernu silu, produžni kabel.

Tehnički opis

Odstupanje linearnosti pri $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
Kompatibilnost	Mahr
Ponovljivost	0,1 μ m
Odstupanje linearnosti pri $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m
Mjerno područje	± 2 mm

Snaga mjerenja na električnoj nultočki	0,75 ±0,15 N
Oznaka proizvođača	P 1300MA
IP-klasa zaštite	IP 64
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Senzor