

**Mahr****Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično, tip: 1300TA****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434750 1300TA
GTIN	4059192016470
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Induktivno ticalo za mjerenje duljine, kompatibilno za korištenje s Tessa mostom. Vrlo robustan, na kugličnim ležajevima i zaštićen od EMC utjecaja legurom nikla i željeza. Vrlo visoka linearnost na cijelom mjernom području.

Vakuumsko podizanje.

**Funkcija:**

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

Zbog utičnog spoja izravno s ticalom – idealan za mjerne uređaje.

**Dio isporuke:**

Uključuje upute za korištenje, priključni kabel (2,5m).

**Dodatni pribor:**

Opruge za konstantnu mjernu silu, produžni kabel.

**Tehnički opis**

Snaga mjerenja na električnoj nultočki	0,75 ±0,15 N
Ponovljivost	0,1 µm
Kompatibilnost	Tesa
Mjerno područje	±2 mm
Odstupanje linearnosti pri ±0,5 mm	1 µm

Odstupanje linearnosti pri $\pm 1,0$ mm	3 $\mu\text{m}$
Oznaka proizvođača	P 1300TA
IP-klasa zaštite	IP 64
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Senzor