

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215692 UNI
GTIN	4045197673787
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 2 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	2 mm
Serijski broj	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060220 ER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		