

Garant
APMT 060204 ER, HB7730, tip: GG


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215672 GG
GTIN	4045197601506
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,08 mm

Tehnički opis

Tip	GG
Posmak f_z po zubu	0,08 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060204 ER
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	250 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		