

Mahr**Mjerni sat s ticalom duljine 9,1 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta:
0,07/40mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta. S podjelom skale 1/100.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,2 N
Očitavanje	0,001 mm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	2 μ m
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	4 μ m
\varnothing kućišta	40 mm
Raspon odstupanja f_e	3 μ m
Mjerno područje po smjeru	0,07 mm
Zakretno područje	2 \times 110 stupanj
\varnothing stezne drške h_6	8 mm
Duljina mjernog kraka	9,1 mm
Mjerna kugla \varnothing	2 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Centrirni držač Tip	436512
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 9,1 mm mjerna kuglica \varnothing 2 mm	436423 2