

Garant
Podesivi VHM prihvat, za Ø rezne glave D: 20mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212000 20 |
| GTIN | 4045197659248 |
| Razred artikla | 29W |

Opis
Izvedba:

Precizno izbrušeni prihvatnik za GARANT TopCut vijčane glave.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ konusne i ravne površine.

Drška po čitavoj duljini u h6, brušena – za individualno skraćivanje i sužavanje.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Drška se može podesiti na $\varnothing d_{1 \text{ min}}$.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| za Ø rezne glave D | 20 mm |
| Ø drške D_5 h6 | 20 mm |
| minimalni slobodni vanjski Ø d_1 | 19,8 mm |
| Korisna duljina L_1 | 40 mm |
| preporučeni stezni moment | 25 Nm |
| Ukupna duljina | 195 mm |
| Serijski naziv | TopCut |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |

