

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 10/2mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Ø reza D _c	10 mm
Ø D ₁ h6	5,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0501
Broj oštrica Z	2

Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	3,72 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	15 mm
Interpolacija a_p	1,1 mm
Kut uranjanja α_{maks}	5,37 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	18 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219802
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP