

**Brzi uređaj za mjerenje debljine sa satom, mjerno područje: 0-10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Upotreba:

Za brzo mjerenje vanjski utora, debljine stijenke, limova, debljine cijevnih stijenki, folija itd.

Tehnički opis

HM senzorska kugla Ø	2 mm
Očitavanje	0,1 mm
Mjerno područje	0 - 10 mm
Ø mjernog sata	50 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	36 mm
Granica odstupanja	0,1 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S
DAkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S