



Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220803 80/5
GTIN	4059782501713
Razred artikla	28R

Opis

Izvedba:

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano, $G = 6,3$ pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvat svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom $r_{e_{do}} = 6,0$ mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
maksimalna dubina reza ap maks	16 mm
Ø reza D_c	80 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	70,5 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Kut uranjanja α_{\max}	2,03 stupanj
Interpolacija a_p	4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229900
--------------	--------