



## Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220806 32/3
GTIN	2050002058347
Razred artikla	28R

### Opis

#### Izvedba:

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano,  $G = 6,3$  pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvata svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom  $r_{e\ do} = 6,0$  mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Prihvatni navoj M	M16
maksimalna dubina reza ap maks	16 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	22,5 mm
Interpolacija $a_p$	4 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	48 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	6,35 stupanj
Interpolacija Ø $D_{maks}$	62 mm

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229900
--------------	--------