




Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220803 50/4
GTIN	2050002058279
Razred artikla	28R

Opis

Izvedba:

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano, $G = 6,3$ pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvata svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom $r_{e,do} = 6,0$ mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
Ø prihvatne rupe	22 mm
maksimalna dubina reza ap maks	16 mm
Ø reza D_c	50 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	40,5 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	84 mm
Interpolacija a_p	4 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,53 stupanj
$\varnothing D_3$	34 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229900
--------------	--------