

Garant
Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima i za glodanje utora.

Napomena:

Prihvate za glodalo s navojem vidi u katalogu dio 3.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	43 mm
Prihvatni navoj M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
\varnothing reza D_c	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Broj oštrica Z	5
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	61 mm

Kut uranjanja α_{maks}	0,53 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP