

HÖRGER & GÄSSLER

Hidrauličko polužje mjernog stativa (bez noge) s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata, duljina: 260mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	440840 260
GTIN	4260180710069
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. **Držać mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom.

Bez postolja.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom **otvorenog pritezanja** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Tehnički opis

Istovar	260 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Priključni navoj	M8 vanjski navoj

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Set brtvenih prstena tip 1	440855 1
Postolje tip 1	440868 1
Zvezdasta ručka tip 4	440850 4
Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova	440859
Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Nosač mjernih satova	440860
Rezervni klip tip 4	440830 4