



## Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 120SF



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Standardni držač mjernog sata za steznu dršku  $\varnothing$  8 mm i dršku u obliku lastinog repa, magnetsko postolje s preciznim namještanjem.

#### Tekst oblačića:

**Precizno podešavanje na magnetskom postolju**

### Tehnički opis

Širina magnetske noge	30 mm
Duljina zglobnog kraka $L_1$	56 mm
Visina magnetske noge	35 mm
Duljina magnetske noge	40 mm

Istovar	178 mm
Snaga prijanjanja	320 N
Duljina zglobnog kraka L <sub>2</sub>	51 mm
maksimalno opterećenje	2,7 kg
priključni navoj ispod	M5
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

## Pribor

Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
3-D zglobne poluge tip 120	442114 120
Vario držać mjernih satova tip FA1100	440401 FA1100
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip S	442125 S
Postolje tip S	442140 S
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 120	442110 120
Postolje tip S	442120 S
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1