

Garant**Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215850 50/6
GTIN	4045197221759
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

S rupom za pričvršćivanje vijkom.

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- **Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP.**

- **Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).**

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D_c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	6
Kut uranjanja α_{maks}	0,32 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	44,85 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	97 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2