

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mehanički magnetski mjerni stativ, duljina: 220mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441100 220
GTIN	4260180710878
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

Mehaničko središnje stezanje svih zglobova. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano. Preklopivo magnetsko postolje s prizmatičnim postoljem. Može se postići svaki položaj unutar radnog područja. Precizno namještanje s velikom stabilnošću. Držać mjernog sata za mjerne satove s  $\varnothing$  drške 8 mm ili prizmom.

#### Dio isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 1.

### Tehnički opis

Snaga prijanjanja	800 N
Visina magnetske noge	55 mm
Istovar	220 mm
Duljina magnetske noge	64 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Priključni navoj	M8

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

---

**Pribor**

Postolje tip 1	440868 1
----------------	----------