

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mehanički magnetski mjerni stativ, duljina: 280mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441100 280
GTIN	4260180710120
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

Mehaničko središnje stezanje svih zglobova. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano. Preklopivo magnetsko postolje s prizmatičnim postoljem. Može se postići svaki položaj unutar radnog područja. Precizno namještanje s velikom stabilnošću. Držak mjernog sata za mjerne satove s  $\varnothing$  drške 8 mm ili prizmom.

#### Dio isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 1.

### Tehnički opis

Visina magnetske noge	55 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Priključni navoj	M8
Širina magnetske noge	50 mm
Duljina magnetske noge	64 mm
Istovar	280 mm

Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

---

**Pribor**

Postolje tip 1	440868 1
----------------	----------