



Magnetni mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441210 0
GTIN	4045197367396
Razred artikla	42D

Opis

Izvedba:

Magnetski mjerni stativ s finim podešavanjem. Čvrsto polužje s poprečnom ručicom, koju je moguće podešavati po volji. Magnetsko postolje s prizmatičnim podnožjem i okretnim prekidačem. Držač mjernog sata za stezne drške \varnothing 6 mm i \varnothing 8 mm.

\varnothing poprečnog kraka D_1 : 10 mm

Duljina poprečnog kraka L_1 : 150 mm

\varnothing stupa D_2 : 12 mm

Visina stupa L_2 : 175 mm

Priključni navoj: M8 vanjski navoj

Snaga prijanjanja: 800 N

Tehnički opis

Visina stupa L_2	175 mm
Duljina poprečnog kraka L_1	150 mm
\varnothing poprečnog kraka D_1	10 mm
\varnothing stupa D_2	12 mm

Širina magnetske noge	50 mm
Duljina magnetske noge	60 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Visina magnetske noge	55 mm
Priključni navoj	M8 vanjski navoj
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje tip 0	442140 0
----------------	----------