

 HÖRGER & GÄSSLER

Mehanički magnetski mjerni stativ, duljina: 420mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441100 420
GTIN	4260180711073
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Mehaničko središnje stezanje svih zglobova. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano. Preklopivo magnetsko postolje s prizmatičnim postoljem. Može se postići svaki položaj unutar radnog područja. Precizno namještanje s velikom stabilnošću. Držać mjernog sata za mjerne satove s \varnothing drške 8 mm ili prizmom.

Dio isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 2.

Tehnički opis

Snaga prijanjanja	1000 N
Visina magnetske noge	55 mm
Istovar	420 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Priključni navoj	M10
Duljina magnetske noge	81 mm

Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje stativa s hidrauličkim preciznim podešavanjem tip 2	440865 2
Postolje tip 2	440868 2