

**Digitalno pomično mjerilo, mjerno područje: 500 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415528 500
GTIN	4045197492500
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljivi digitalni zaslon. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući **dvostrukim prizmatičnim vodilicama**. Mjerni krakovi od VA čelika, najpreciznije brušeni. Lijevi mjerni kljun je pomičan.

Dio isporuke:

Uključen tvornički certifikat. Do vel. 1000 uključujući plastični etui, od vel. 1500 čvrsta transportna ambalaža.

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. LR44.

Pakiranje: stabilna kutija

Kalibriranje: A1

Očitavanje: 0,01 mm

Granica odstupanja: 0,05 mm

Duljina kraka: 90 mm

Ø umetka za unutarnje mjerenje: 10 mm

Težina: 0,6 kg

Tehnički opis

Duljina kraka	90 mm
Mjerno područje	0 - 500 mm
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Težina	0,6 kg

Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR44
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	digitalno
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	011030 500
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	011050 500
Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkKS kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44
--	-------------