

**VNMG 160404, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 SW05
GTIN	4960664629923
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MQ
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje