


HOLEX**Digitalno pomično mjerilo s mjernim ticalima, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415611 300
GTIN	4045197301444
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Izravno očitavanje preko čitkog, velikog digitalnog prikaza. **S čvrstim metalnim kućištem.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. LR44.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 300 mm
Duljina kraka	90 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Očitavanje	mm / inči
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR44
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385

Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Vijak za držač dubinomjera	412230
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44