


**Garant**
**SNMG 120408, Vrsta: HB7415**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Razred artikla	21G

### Opis

SNMG 120408 HB7415 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7415

Lomač odvojenih čestica: TIS

Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 70 m/min

### Tehnički opis

Glavna primjena	S
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 70 m/min
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta	HB7415
Posmak $f$	0,1 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje