

**VNMG 160408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Razred artikla	25E

Opis

VNMG 160408 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: PQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 180 - 590 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 590 m/min
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PQ
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje