

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje