

**Garant****CCGT 120402, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	AM
Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 120402
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje