

**VNMG 160408, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Razred artikla	25E

**Opis**

VNMG 160408 SW05 Vrsta: SW05  
Lomač odvojenih čestica: MU  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 140 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	MU
Glavna primjena	Ti
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 140 m/min

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje